





キャビネットにもセキュリティ!! 重要文書や物品の保管、 情報漏洩防止に

個人情報保護法が施行され、企業の内部情報漏洩が社会問題化するなか、オフィスセキュリティの重要性がますます高まっています。オフィスの情報はデータへ移行しつつあるとはいえ、書類など紙で管理しなければいけないものも数多くあり、収納関係のセキュリティにも十分な配慮が必要です。セキュアシンラインは非接触ICカードの採用により、簡単な操作で高レベルのセキュリティを実現する収納システム。オフィスの日常的なセキュリティ環境を格段に向上させます。



■電気錠でキャビネットの開閉を管理

非接触ICカードのユーザーIDをコントローラが読み取り、キャビネットの電気錠を解錠／施錠。
既設のEthernetやプリンタを利用してシステムを構成できます。




- 1つのブロックとして、連続でレイアウトできるキャビネット数は最大10連です。
- 1システム最大20ブロックの管理が可能です。
- 1ブロックには、4つまでカードリーダを取付可能です。
- 管理PCがなくても、キャビネット単体のセキュリティ運用が可能です。

①キャビネットコントローラ

セキュアシンラインの心臓部。カードリーダユニットから入力されたユーザーIDを解析し、電気錠の解錠／施錠制御を行ったり、扉の開閉を監視して履歴の記録やこじ開け発報を行います。


②カードリーダユニット

キャビネットとユーザーのインターフェイス部。ユーザーの持つ非接触ICカードのID情報を読み取り、キャビネットの状態を音と光でお知らせします。



③テンキー+カードリーダ

セキュリティ性を向上するためにカードをかざし、暗証番号を入力して認証します。より強度のセキュリティが必要な場合(たとえば銀行など)は、2人で認証することも可能です。



④管理PC

セキュアシンラインを管理。ユーザーの登録や削除、キャビネットごとのアクセスレベル設定、スケジュール登録、履歴の表示や検索等を行います。

⑤一般プリンタ

データ出力はオフィスに設置されたユーザー所有のプリンタで対応できます。管理PCからアクセス履歴や設定情報を印刷できます(システムには必須ではありません)。



セキュリティ設定

キャビネットごとにアクセス可否を設定できるので、重要書類をセキュリティレベルで分けて管理できます。

履歴管理

“いつ” “誰が” “どの” キャビネットを利用したかの履歴がデータで残り、重要書類の流出抑止に効果があります。

簡単操作

扉の開閉はカードリーダにかざすだけの非接触ICカード(FeliCa)に対応しますので、ストレスなく書類の出し入れができます。

※FeliCaカードはソニー株式会社の非接触ICカードです。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

スケジュール管理

キャビネットのセキュリティレベルをスケジュールに合わせて変更可能です。1日5パターンまで設定できます。

Ethernet対応

Ethernetに接続できるので既設の回線が使い、フロアをまたいだ管理や増設・移設にもフレキシブルに対応できます。


スペース活用

キャビネットコントローラを中央部に配置することで、収納部分にデッドスペースが発生しません。

■利用者ごとのレベル設定

利用者によってアクセスできるキャビネットを制限することができます。

キャビネットごとにアクセスレベルを設定することで、多くの人が利用する収納物も安全に管理できます。



①③⑥にアクセス権のあるAさんが①の中の資料を取り出す場合




カードリーダにカードをかざすと、①③⑥のLEDランプが点滅する。




①の扉に対応する“解錠スイッチ”を押すと、①の鍵が解錠され、LEDランプが点灯に変わる。



①の扉を開けてファイルを取り出し、扉を閉める。



①の扉の鍵が自動的に施錠され、①のみにアクセス履歴が残る。




緑点灯: 利用待ち(スタンバイ状態)



カード読み込み



開錠操作



青点灯: 利用中

履歴管理は最大102,000件

システム管理PCに102,000件までの利用履歴・異常履歴を保管できます。万一、通信障害等で管理PCとの通信が途絶えても、キャビネットコントローラに直近5,000件の履歴を保持できます。

※履歴が最大件数に達した場合は、データが順次上書きされます。

セキュリティの高い指静脈認証

指の静脈パターン認証による高セキュリティとすばやい本人認証が特長です。カードリーダの代わりにご利用できます。指静脈を導入することにより、ICカードなどの発行業務がない、なりすましが不可能などの効果があり、セキュリティレベルと効率が向上します。



Ud & Eco style

●キャビネットバリエーション カラー:WE



両開き扉型

外寸法:W900×D450×H1038

内寸法:W864×D415×H988

ハニカム扉、棚板2枚付

※写真は下段用。上段用は取手位置が85mm下になります。



両開き扉型

外寸法:W900×D450×H692

内寸法:W864×D415×H647

ハニカム扉、棚板1枚付

※上段用



3段引出し型

外寸法:W900×D450×H1038

引出し内寸法:W821×D395×H302

大引出し3段

※下段用



4段引出し型

外寸法:W900×D450×H1038

引出し内寸法:W821×D395×H217

中引出し4段

※下段用



耐火・防盜型金庫 引出し型

外寸法:W900×D600×H1098

(ベースの高さ含む)


有効寸法:W750×D418×H888

重量:520Kg

※下段用

※耐火・防盜型金庫以外はベースは別途となります(専用ベース)。

●組合せパターン ※キャビネットはW800にも対応いたします。



※下段のみで使用する場合は、天板が必要です(専用天板)。

●システム機能一覧

扉状態表示機能	LEDでキャビネットの開閉状態を表示します
扉状態監視機能	扉の状態を常時監視し、異常発生時には光と音で表示します
電気錠異常通知機能	扉開閉状態を示すLEDが電気錠の異常状態を表示します
認証機能	非接触ICカードのデータを読み取り、ユーザーを認証します。または、カードと暗唱番号(テンキー入力)で認証します
ダブル認証機能	2人の認証操作によりキャビネットが開けられます
扉制御機能	認証結果に応じて、キャビネットを施錠します
一斉解錠機能	あらかじめ登録されたキャビネットを一斉に解錠します
履歴管理機能	利用履歴、異常履歴を合計102,000件まで保管します(管理PC使用時)
スケジュール運用機能	設定スケジュールに従って、セキュリティレベルを自動切換えます
単体運用機能	管理PCがなくても、キャビネット単体で運用可能です
ユーザー登録機能	利用者の登録・変更・削除を行います
データベースバックアップ機能	設定情報・ログ等をバックアップ・リストアします
インポート・エクスポート機能	登録情報のインポート、ログのエクスポートができます

●システム仕様一覧

接続台数	管理PC:1台/システム キャビネット:最大10連/ブロック 最大20ブロック/システム カードリーダー・テンキー:最大4個/ブロック ※ブロック内の取付け位置は任意に選択できます
ユーザー登録件数	利用可能ユーザー:2,000人/システム 100人/ブロック 紛失カード:30人/システム
履歴管理件数	利用履歴:100,000件/システム 異常履歴:2,000件/システム キャビネットでの保管件数5,000件/ブロック(利用・異常の合計)
認証媒体	①非接触ICカード FeLiCa, MIFARE, eLWISSE, eLWISSE-L, ISO15693 ②指静脈 ③磁気カード ※標準はFeLiCaカードです
データ通信方式	管理PC-キャビネット間:EtherNet(TCP/IP) USBインターフェイス(オプション)
使用電源	AC100V 最大500W/ブロック
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露、氷結なきこと)

※FeLiCaはソニー株式会社の登録商標です。
MIFAREはKoninklijke Philips Electronics N.V.の登録商標です。
eLWISSE, eLWISSE-Lはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

カタログのご利用方法

- 掲載製品と価格について
このカタログに掲載の製品・価格は、2006年1月現在のものです。
- 仕様・寸法・カラーなどは予告なしに変更および廃止する場合があります。

●製品カラーについて

カタログ印刷では細心の注意を払っておりますが、製品の色彩どおりに印刷されていない場合もあります。カラー見本もしくは実物でお確かめください。

株式会社イトーキ

お客様相談センター ☎ 0120-164177

http://www.itoki.jp/

資源を守ります



このカタログは地球環境を考えた古紙配合率100%の再生紙とアロマフリー型大豆油インキを使用しています。ご利用後は資源回収におまわってください。
B0509/0702⑦CDISTA